

Woikosken pullopatterit

Woikoskella on erilaisia pullopattereita

A. Perinteinen patterimalli



Perinteisessä mallissa avataan kaikki venttiilit käyttöönotettaessa. Pääventtiileitä on kaksi. Patteria voi käyttää molempien pääventtiilien kautta yhtä aikaa.

B. Kehikollinen patterimalli



Kehikollisessa mallissa avataan ainoastaan pääventtiili käyttöönotettaessa.

Patterin käyttöönotto


Perinteinen patterimalli



1. Kytke ensin patteri kiinni.
2. Avaa **kaikkien** kaasupullojen venttiilit.
3. Avaa pääventtiili (tämä ei ole pullossa kiinni). Voi käyttää myös molempien pääventtiilien kautta yhtä aikaa.

Patterin käyttöönotto

Kehikollinen patterimalli



1. Patterin molemmissa päissä on pääventtiili. Kytke patteri kiinni toiseen niistä.
2. Avaa kytkemäsi pääventtiili. Voi käyttää myös molempien pääventtiilien kautta yhtä aikaa.

Patterin voi tilata lisämaksusta kytkettynä, jolloin pulloventtiilit avataan valmiiksi kytkennän yhteydessä. Mikäli ette tilaa kytkentää, teidän tulee muistaa avata venttiilit itse. Hiilidioksidissa pulloventtiilit ovat valmiiksi auki.

Nostokohta aina alhaalla

Siirrä ja nosta pullopatterit **aina alhaalta pystyasennossa** esim. trukilla.

Pullopatteria **ei saa siirtää tai ripustaa** yläosan keskikaaresta.



Pullopattereiden päälle ei saa lastata mitään

Pullopattereiden mitat

Woikosken pullopattereissa on 12 kpl **50 litran** pulloa. 40 litran pullopattereita on asetyleenille, hiilidioksidille, lääkehapelle ja lääkeilokaasulle. Ulkomitat ovat noin-mittoja. Patterin korkeus vaihtelee pullojen ja keskikaaren korkeuden mukaan. Näitä on eri kokoisia. Kehikon kokonaiskorkeus maasta keskikaaren yläreunaan on noin 1850-2100 mm.



Lisätiedot ark. klo 8-15.30

Asiakaspalvelu
p. 040 166 2023
asiakaspalvelu@woikoski.fi

Woikosken pullopatterit


300 bar -pullopatteri

300 bar -pullopatterin venttiili eroaa 200 bar -patterista. Huomioithan tämän tilatessasi pullopatteria omaan liitântääsi.

300 bar AWOLaser-typipatterissa (T206833) on liitântä myös 200 bar -järjestelmille. Sen venttiili on merkitty patteriin tarralla, jossa lukee **70 bar OTTO**. Venttiilin ulostulopaine on max. 70 bar.

Patterin käyttöönotto

Kehikollisessa 300 bar -pullopatterissa käyttöönotettaessa avataan ainoastaan pääventtiili.



1. Patterin molemmissa päissä on pääventtiili. Kytke patteri kiinni toiseen niistä.
2. Avaa kytkemäsi venttiili. Voi käyttää myös molempien pääventtiilien kautta yhtä aikaa.

Patterin voi tilata lisämaksusta kytkettynä.

Nostokohta aina alhaalla

Siirrä ja nosta pullopatteri **aina alhaalta pystyasennossa** esim. trukilla.

Pullopatteria **ei saa siirtää tai ripustaa** yläosan kaarista.



300 bar -pullopattereiden mitat

Woikosken pullopattereissa on 12 kpl **50 litran** pulloa. Ulkomitat ovat noin-mittoja. Patterin korkeus vaihtelee pullojen ja keskikaaren korkeuden mukaan. Näitä on eri kokoisia.

Kehikon kokonaiskorkeus maasta keskikaaren yläreunaan on noin 1880-1972 mm.



Pullopattereiden päälle ei saa lastata mitään



Lisätiedot ark. klo 8-15.30

Asiakaspalvelu
p. 040 166 2023
asiakaspalvelu@woikoski.fi